

Link do produktu: <https://concept2.com.pl/rowerg-dynamic-ergometr-wioslarski-p-11.html>



RowErg Dynamic - Ergometr Wioślarski

Cena brutto	7 700,00 zł
Cena netto	6 260,16 zł
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	2714
Kod producenta	2714
Koszt dostawy	Wysyłka gratis

Opis produktu

RowErg Dynamic - Ergometr Wioślarski

Dynamic RowErg oferuje symulację najbliższą wiosłowaniu na wodzie i został opracowany w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb szkoleniowych wioślarzy.

W przeciwieństwie do naszego statycznego Concept2 RowErg, podnózek na Dynamic jest wolny od ruchu i ruch masy ciała jest podczas skoku jest minimalny.

Dynamic wymaga podobnej koncentracji i kontroli ciała, która jest potrzebna podczas wiosłowania w łodzi, co czyni go doskonałym sportowym narzędziem szkoleniowym i trenerskim. Za pomocą akcesorium Dynamic Link (link) można łatwo połączyć dwa lub więcej Dynamików, dzięki czemu można trenować jak na łodzi zespołowej.

Jeśli chcesz szybciej poruszać się po wodzie, Dynamic jest tym, na co czekałeś.

Specyfikacja

RowErg Dynamic - Ergometr Wioślarski

Wymiary podstawowe:

Całkowita długość: 193 cm

Szerokość: 62 cm

Wysokość siedziska:

ze standardowymi nogami: 55cm

Długość szyny jezdnej: 137 cm

Łańcuch - stal niklowana

Monitor - PM5

Zasilanie - dwie baterie alkaliczne typu D.
Zasilane poprzez koło zamachowe podczas treningu.

Maksymalna waga użytkownika:

227kg - zgodnie z testami przeprowadzonymi przez Concept2.*

*135 kg - zgodnie z testem przeprowadzonym zgodnie z europejską normą dotyczącą testowania stacjonarnego sprzętu fitness EN 20957-7.

Zalecenia dotyczące przestrzeni:

Sprzęt rozłożony (gotowy do użytku): 193 cm x 62 cm

Przestrzeń treningowa: 229 cm x 122 cm

Pozycja do przechowywania (złożony): 62 cm x 193 cm

Wymiary wysyłki:

Dwie paczki:

38 cm x 53 cm x 145 cm (26kg)

33 cm x 23 cm x 196 cm (24kg)

Cechy produktu



RowErg Dynamic- Ergometr Wioślarski

Monitor wydajności

Każdy Dynamic RowErg zawiera nasz najbardziej zaawansowany monitor wydajności, PM5.

PM5 zapewnia regularne, porównywalne dane dla każdego treningu.

PM5 oferuje automatyczny tryb "Just Row" lub umożliwia ustawienie różnych treningów. Monitor podaje szeroki zakres danych, w tym tempo, waty, częstotliwość uderzeń (spm) oraz kalorie i automatycznie zapisuje te informacje w swojej pamięci wewnętrznej lub w opcjonalnym napędzie flash USB. PM5, gdy nie jest zasilany przez koło zamachowe, pobiera energię z 2 baterii D-cell. Regulowane ramię monitora w urządzeniu Dynamic pozwala na ustawienie go w preferowanym miejscu.



Połącz się

Monitor PM5 łączy się bezprzewodowo przez Bluetooth, jak i przez ANT+, dzięki czemu można go połączyć z wieloma pasami do pomiaru tętna, urządzeniami fitness i aplikacjami. Darmowa aplikacja Concept2 ErgData ([link](#)) pomaga śledzić treningi i może synchronizować się z Concept2 Online Logbook. ([link](#)) Aplikacje innych firm ([link](#)) mogą zapewnić dodatkowe funkcje, które pomogą Ci utrzymać motywację. W zestawie podstawka na smartfona.



Pływający podnóżek

Podnóżek może swobodnie poruszać się w przód i w tył po szynie. Linka napędowa łączy wózek ze stopą z uchwytem i przenosi połączoną siłę nóg i górnej części ciała na koło zamachowe. Ruch na ergometrze Dynamic sprzyja odzwierciedla zachowanie wioślarza na łodzi wioślarskiej.



Mocny sznur napędowy

System napędowy Dynamic wykorzystuje zaawansowaną technologicznie, bardzo wytrzymałą linkę syntetyczną. Lekka waga linki sprawia, że system jest bardziej wrażliwy na ruchy wioślarza i szybko reaguje, szczególnie przy dużych prędkościach.



Kompaktowa długość użytkowa

RowErg Dynamic musi być przechowywany w pełni zmontowany, ale dzięki niewielkiej długości użytkowej (193 cm) w porównaniu z RowErg D lub E ustawionych na SLIDE (długość 335 cm), będziesz w stanie zmieścić więcej ergometrów Dynamic w swojej sali treningowej.



Ostona przed wiatrem

Wszystkie Concept2 Dynamic RowErgs dostarczane są z opcjonalną osłoną przeciwwiatrową. Przezroczysty plastikowy Wind Shield znajduje się na górze koła zamachowego i kieruje powietrze z koła zamachowego z dala od ciała wioślarza. Sportowcy, którzy wolą dodatkową bryzę mogą ją łatwo zsunąć.

Trwała konstrukcja, która jest łatwa w utrzymaniu

Nasze maszyny są znane z trwałości i konstrukcji. Mocne i trwałe, nasze maszyny wytrzymują rygorystyczne użytkowanie w domach żeglarskich, centrach treningowych, salonach, hotelach, klubach zdrowia i bazach wojskowych na całym świecie. Upewniamy się, że nasze maszyny są łatwe w pielęgnacji, więc możesz skupić się na korzystaniu z inwestycji, a nie na jej konserwacji.



Dołączone do zakupu

Do zakupu Dynamic PM5 dołączamy następujące elementy:

Uchwyt na smartfona

Podręcznik użytkownika Dynamic RowErg

Skrócona instrukcja obsługi monitora wydajności

Narzędzia i ilustrowana instrukcja montażu

Opcja dla treningu zespołowego

Możesz użyć Dynamic Link (sprzedawany oddzielnie), aby połączyć dwa lub więcej Dynamics razem do treningu zespołowego. Za pomocą łącza można łatwo wiosłować z partnerem, ustawić całą 8+, lub cokolwiek pomiędzy.